



Basler boost V

高速・高解像度撮影向けCXP-12搭載カメラ
新次元のその先へ

撮影要件の厳しい用途に最適



最大転送速度50Gbps
CXP-12×4チャンネル



Gpixel社製
CMOSセンサー



65×65mm/400g
業界最小クラス




最大画素数65MP
高精細撮影対応



プリント基板検査



フラットパネルディスプレイ



ウエハー検査



電池組立


完全互換のCXP-12対応アクセサリもワンストップでご提供システムの簡易化・
コスト削減に貢献します



- インターフェースカード: CXP-12インターフェースカード (4チャンネル、pylonによるプラグアンドプレイ接続対応)
- レンズ: M58マウントレンズ、M42マウントレンズ、Fマウントレンズ、Cマウントレンズ
- ケーブル: Baslerスタンダードケーブル(最大30m)、Baslerプレミアムケーブル(ドラッグチェーン対応)、USB 2.0ケーブル(ファームウェア更新向け)、ピッグテールケーブル(信号制御向け)、電源ケーブル
- 照明: 耐久性に優れたBasler Lightsスタンダード(プラグアンドプレイ対応)

優れた柔軟性

用途や要件に応じてカスタマイズが可能なマウント機構を採用することで、レンズ選定や仕様決定にかかる時間と労力を削減。さらに、オプションで冷却ファン、ヒートシンクも追加できるなど、高速・高解像度撮影向けカメラとして柔軟性に徹底的にこだわりました。



カメラ

	注文番号	モデル名	センサー	画素数	フレームレート	イメージサイズ	ピクセルサイズ	H x V
	2200001214	boA5120-230cm	GSPRINT4521	21MP	230 fps	1.84"	4.5μm	5120 px x 4096 px
	2200001215	boA5120-230cc	GSPRINT4521	21MP	230 fps	1.84"	4.5μm	5120 px x 4096 px
	2200001210	boA5120-150cm	GMAX0505	25MP	150 fps	1.1"	2.5μm	5120 px x 5120 px
	2200001211	boA5120-150cc	GMAX0505	25MP	150 fps	1.1"	2.5μm	5120 px x 5120 px
	2200002031	boA9344-30cm	GMAX3265	65MP	30 fps	2.3"	3.2μm	9344 px x 7000 px
	2200002032	boA9344-30cc	GMAX3265	65MP	30 fps	2.3"	3.2μm	9344 px x 7000 px
	2200001212	boA9344-70cm	GMAX3265	65MP	70 fps	2.3"	3.2μm	9344 px x 7000 px
	2200001213	boA9344-70cc	GMAX3265	65MP	70 fps	2.3"	3.2μm	9344 px x 7000 px

アクセサリ

	Order No.	Product Description
	2200001813	boost V用Cマウントアダプター
	2200001814	boost V用Fマウントアダプター
	2200001815	boost V用M58マウントアダプター
	2200001816	boost V用M42マウントアダプター
	2200001253	ヒートシンク(黒、2個組)
	2200001398	boost V用冷却ファン

Basler AG ドイツ本社
Tel. +49 4102 463 500
sales.europe@baslerweb.com

バスラー・ジャパン株式会社
Tel. 03 6432 4080
sales.asia@baslerweb.com



Baslerの事業所・販売代理店の詳細についてはbaslerweb.com/salesをご覧ください。

製品詳細：baslerweb.com/boost